

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 23mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234020 23
GTIN	4062406738747
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,3 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 080407.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø D	23
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 8IP (1,3 Nm)
Ukupna duljina L	132 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080407
Duljina izboja L <sub>A</sub>	101 mm
ABS® Ø d	50 mm

Korisna duljina L <sub>1</sub>	69 mm
Serija	Power Drill
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice