

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234020 35
GTIN	4062406738808
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 110509.

Tehnički opis

Nazivni Ø D	35
Broj oštrica Z	2
ABS® Ø d	63 mm
za colni Ø	1 3/8 col
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 110509
Duljina izboja L _A	146 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 15IP (2,8 Nm)

Ukupna duljina L	184 mm
Korisna duljina L ₁	105 mm
Serija	Power Drill
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive ploče