

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 16
GTIN	4062406738839
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	141 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® Ø d	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204
Korisna duljina L ₁	80 mm
Nazivni Ø D	16

Broj oštrica Z	2
Duljina izboja L _A	110 mm
Serija	Power Drill
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice