

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 20
GTIN	4062406738884
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 070306.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

Nazivni Ø D	20
Ukupna duljina L	163 mm
ABS® Ø d	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 070306
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Serijski naziv	Power Drill

Korisna duljina L ₁	100 mm
Duljina izboja L _A	132 mm
Broj oštrica Z	2
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice