

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC: 26mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 26
GTIN	4062406738945
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 080407.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
Ukupna duljina L	194 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 080407
Broj oštrica Z	2
Duljina izboja L _A	163 mm
Korisna duljina L ₁	130 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 8IP (1,3 Nm)
Nazivni Ø D	26
Serija	Power Drill
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice