

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 5xD, Ø DC: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234025 32
GTIN	4062406738969
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 110509.

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Tehnički opis

Nazivni Ø D	32
Ukupna duljina L	237 mm
ABS® Ø d	63 mm
Seriya	Power Drill
Korisna duljina L ₁	160 mm
Broj oštrica Z	2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 110509
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 15IP (2,8 Nm)
Duljina izboja L _A	199 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	5×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice