

SWISS TOOLS

Okretni stezni držač poveznice, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320106 63/16HP
GTIN	2050002062955
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø drške	63 mm
Veličina pločice	16HP
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Razmak vrhova osovine f	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	poveznice
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač