


SWISS TOOLS

Držac za tokarenje desni, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 40/16HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320105 40/16HP
GTIN	2050002062931
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Veličina pločice	16HP
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Razmak vrhova osovine f	27 mm
Ø drške	40 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač