

SWISS TOOLS

**Držak za tokarenje poveznice, PSC, Ø drške / veličina pločice: 50/16HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.  
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Ø drške	50 mm
Razmak vrhova osovina f	35 mm
Veličina pločice	16HP
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Prihvat	PSC
Primjena	poveznice
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač