

SWISS TOOLS

**Držak za tokarenje poveznice, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 40/16HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Ø drške	40 mm
Veličina pločice	16HP
Razmak vrhova osovina f	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16E..
Prihvat	HSK-T
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač