

HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114031 s kutijicom, bez prevlake, tip: 1-6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115051 1-6
GTIN	4062406735067
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Drška	Cilindrična drška
Broj svrdla	51
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	1 - 6 mm
Serijska	CleverDrill

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114030 4,2

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114030 1
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-6	115475 1-6