



HOLEX CleverDrill set kratkih svrdla, HSS, br. 113006, tip N s kutijicom, bez prevlake, tip: 1-10



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 113515 1-10 |
| GTIN | 4062406735050 |
| Razred artikla | 12B |

Opis

Izvedba:

Sastavljeno od kratkih svrdla br. 113006.

Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboľjšano ponašanje kod bušenjazahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilnobrušeno. Površina: brončani upušteni spiralni žlijebovi.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 1 - 10 mm

Broj svrdla: 19

Povećanje promjera svrdla: 0,5 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------|----|
| Broj svrdla | 19 |
| Broj oštrica Z | 2 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm |
| Drška | Cilindrična drška |
| Područje svrdla | 1 - 10 mm |
| Seriya | CleverDrill |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 1897 |
| Tip | N |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| s kutijom | da |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 80 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 63 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 50 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 32 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | 30 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 40 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |

mokra maksimalno

prikladno

Pribor

| | |
|--|------------|
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 8,5 mm | 113005 8,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 6,5 mm | 113005 6,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 5,5 mm | 113005 5,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 6 mm | 113005 6 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 4,5 mm | 113005 4,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 3 mm | 113005 3 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 7 mm | 113005 7 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 9 mm | 113005 9 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 4 mm | 113005 4 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 10 mm | 113005 10 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 8 mm | 113005 8 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 2 mm | 113005 2 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 5 mm | 113005 5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 2,5 mm | 113005 2,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 3,5 mm | 113005 3,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 9,5 mm | 113005 9,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS Ø DC h8 7,5 mm | 113005 7,5 |