

HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114031 s kutijicom, bez prevlake, tip: 6-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj oštrica Z	2
Broj svrdla	41
Drška	Cilindrična drška
Područje svrdla	6 - 10 mm
Serija	CleverDrill

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114030 10

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,2	114030 9,2
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 6-10	115475 6-10