



HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br. 114031 za ponovno punjenje, bez prevlake, tip: 1-6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdala DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboľšano zabušivanje zahvaljujući križno brušenom vrhu. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Napomena:

Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom \varnothing 12,7 mm.

Unutarnje hlađenje: ne

Drška: Cilindrična drška

Broj oštrica Z: 2

Područje svrdla: 1 - 6 mm

Broj svrdla: 51

Povećanje promjera svrdla: 0,1 mm

Tehnički opis

Broj svrdla	51
-------------	----

Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	1 - 6 mm
Seriya	CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,4	114030 5,4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,1	114030 1,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,4	114030 3,4
	114030 4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,9	114030 5,9
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,2	114030 2,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,7	114030 1,7
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,4	114030 4,4
	114030 5,2

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,2

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,6

114030 1,6