

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS, bez prevlake, Ø DC h8: 3,7mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 113006 3,7 |
| GTIN | 4062406742485 |
| Razred artikla | 12B |

Opis**Izvedba:**

Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončano obojani spiralni žlijebovi.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 113005.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ø drške D_s | 3,7 mm |
| Nazivni Ø D_c | 3,7 mm |
| Ukupna duljina L | 52 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 14,5 mm |
| Standard | DIN 1897 |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 20 mm |
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm ² | 0,05 mm/okr |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Drška | Cilindrična drška |
| Serija | CleverDrill |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Tip | N |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 80 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 63 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 50 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 32 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| GG(G) | prikladno | 30 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 40 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |