

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS, bez prevlake, Ø DC h8: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	113006 3
GTIN	4062406742416
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboljšano ponašanje kod bušenjazahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončano obojani spiralni žlijebovi.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 113005.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	118 stupanj
Ø drške D _s	3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	16 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm/okr
Ukupna duljina L	46 mm
Standard	DIN 1897
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	11,5 mm
Broj oštrica Z	2

Drška	Cilindrična drška
Serija	CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	63 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
GG(G)	prikladno	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

HOLEX CleverDrill set kratkih svrdla, HSS, br. 113006, tip N s kutijicom tip 1-10

113515 1-10