

HOLEX
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS, bez prevlake, Ø DC h8: 4,8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	113006 4,8
GTIN	4062406742591
Razred artikla	12B

Opis
Izvedba:

Stabilno svrdlo za sve standardne primjene. Poboljšano ponašanje kod bušenjazahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončano obojani spiralni žlijebovi.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 113005.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	4,8 mm
Standard	DIN 1897
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	62 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	26 mm
Kut vrha	118 stupanj
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm/okr
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	18,8 mm
Ø drške D _s	4,8 mm
Broj oštrica Z	2

Drška	Cilindrična drška
Serija	CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	63 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
GG(G)	prikladno	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		