

Garant**Par rukavica MASTER FIT ESD, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094304 12
GTIN	4062406745677
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

MASTER FIT rukavice za montažu. S inovativnim PU nitrilnim slojem na bazi vode za visoku preciznost, fleksibilnost i taktilnost u suhim radnim okruženjima. Fina struktura površine na unutarnoj strani dlana zahvaljujući složenom završnom postupku. **Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir**, omogućuje vam uporabu pametnog telefona i ostalih uređaja sa zaslonom osjetljivim na dodir bez potrebe za skidanjem rukavica. Visoka otpornost na trošenje i dugi vijek trajanja. Ne sadrži DMF i ima certifikat Öko-Tex®.

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Napomena:

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	12
Serija	MASTER FIT
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Primjena	višekratno
EN 388	4131X
Materijal nosača	Lycra® / poliamid
Prevlaka	Nitril / PU
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / crna
Vrsta proizvoda	ESD rukavice