

**Jakna Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 102****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091112 102
GTIN	4014382978563
Razred artikla	09S

**Opis****Izvedba:**

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

**Radna jakna** s džepom za mobitel.

- **Manšeta s gumbom.**
- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**

**Opis:**

- **Unutarnji prsni džep.**
- **Prekriveni gumbi.**
- **Dva pojačana bočna džepa.**

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Na upit dostupno i u drugim bojama.**

**Jakna** u zrnasto plavoj izvedbi pod br. 091111.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m<sup>2</sup>

Standardna odjeća: UV standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Veličina FR	44L
Završetak vijenca	Vijenac bez gume
Broj unutarnjih prsnih džepova	1
Zatvarači na jaknama	Zatvaranje gumbom
Smještanje torbice za mobitel	desno
Broj bočnih džepova	2
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Oznaka proizvođača	Quality Dress
Bočni džepovi	pojačan
Manšete rukava	Render s gumbom
Konfekcijska veličina DE	102
sakriveni zatvarač	da
Veličina UK	36L
Veličina US	36/35
Veličina IT	44L
Seriya	QUALITY DRESS
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	102
Veličina ES	44L
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom

Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radna jakna