

**Garant****CNMG 120404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120404 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,1 - 2 mm/okr
Vrsta	HB7415-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404

Lomač odvojenih čestica	TIS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	S
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje