

**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Glavna primjena	S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Posmak $f$	0,1 - 2 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7415-1
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje