

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7415-1
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Lomač odvojenih čestica	TIM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNNG 120404
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M

Glavna primjena	S
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje