

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Dubina reza a _p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	TIM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNNG 120408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje