

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	1,2 mm

Vrsta	HB7415-1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	TIM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje