

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250658 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749323 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150604 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Posmak f | 0,1 - 0,2 mm/okr |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 2 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica | TIS |
| Vrsta | HB7415-1 |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 110 m/min |
| Glavna primjena | S |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |