

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIM
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Vrsta	HB7415-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje