

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7415-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje