

Garant**TNMG 160408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	TIM
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Tolerancija	M
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje