


Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7415-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 060408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIM
Vrsta	HB7415-1
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	S
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje