

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta	HB7415-1
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 2 mm

Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje