

**Garant****WNMG 060404, Vrsta: HB7415-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Razred artikla	21G

### Tehnički opis

Glavna primjena	S
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HB7415-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	TIS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje