

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	TIS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min

Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7415-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje