

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	S

Lomač odvojenih čestica	TIM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415-1
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje