

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415-1
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Glavna primjena	S
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	TIS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	HM

Dubina reza a_p	0,2 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje