


Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7415-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Vrsta	HB7415-1
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	TIM
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	S
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje