


Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	TIS
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Glavna primjena	S
Vrsta	HB7415-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje