


Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7415-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 90 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	TIM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje