

Garant**CCMT 09T308, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje