


Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta	HB7415-1
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje