

**Garant****DC.T 11T304, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	TIS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta	HB7415-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	S
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje