

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f: 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7415-1
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	TIS
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	S
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje