

**Garant****VC.T 160404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Razred artikla	21G

**Opis**

VC.T 160404 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 110 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 110 m/min
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Kutni radijus	0,4 mm

Dubina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Vrsta	HB7415-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje