

Garant**VC.T 110302, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta	HB7415-1
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110302
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	TIS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje