

Garant**VC.T 110304, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	S
Lomač odvojenih čestica	TIS
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	HB7415-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje