

Garant**VBMT 160408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	TIS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje