

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1
Lomač odvojenih čestica: TIS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 110 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 110 m/min
Vrsta	HB7415-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	TIS
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje