

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7415-1 Vrsta: HB7415-1  
Lomač odvojenih čestica: TIM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 90 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7415-1
Glavna primjena	S
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	TIM
Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje