


Garant**CNMG 120404, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Glavna primjena	N

Prevlaka	bez prevlake
Lomač odvojenih čestica	AM1
Vrsta	HU7305-1
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje