

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f: 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AM1
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Vrsta	HU7305-1
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje