

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AM1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HU7305-1
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje